



Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 6m



Date comandă

Numărul de comandă	080240 6
GTIN	7391390134356
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C. Furtun spiralat din PU 1/4 m, cu cuplaj de siguranță eSafe din oțel, 8 × 12 mm 6 m ISO B.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel Cod 080285 și niplu din oțel Cod 080290.

Descriere tehnică

Racord cuplare rapidă	1/4 inch
Lungimea utilă a furtunului	6 m
Material	Furtun spiralat PU
Presiune maximă de lucru	10 bar
Ø exterior al furtunului	12 mm
Racord niplu	1/4 inch
Culoarea	albastru
Ø interior al furtunului	8 mm
Presiune maximă de plesnire	35 bar

Tip produs

Furtun

AccesoriiNiplu cu filet exterior
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/4
inch

080290 1/4

Cuplaj de siguranță
Filet exterior Racord filet exterior 1/4
inch

080285 1/4