

HOLEX**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Clasa articolului	220

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Notă:GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.**Descriere tehnică**

Lungimea totală L_{ges}	48 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø exterior maxim D_{max}	63 mm
Număr de dinți Z	4
Ø tăișului D_c	50 mm
Ø orificiu prindere	22 mm

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de aşchiere	MTC
Standard	Normă de fabricație
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219848
---	--------