

HOLEX**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Clasa articolului	220

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Notă:GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø tăişului D _c	100 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø exterior maxim D _{max}	113 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de aşchiere	MTC
Standard	Normă de fabricație
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219848
--	--------