

**HOLEX****Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Clasa articolului	220

**Descriere****Execuție:**

Fără răcire interioară.

**Notă:**GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø tăișului D <sub>c</sub>	63 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	48 mm
Ø exterior maxim D <sub>max</sub>	76 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de aşchiere	MTC
Standard	Normă de fabricație
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219848
--	--------