

**HOLEX****Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Clasa articolului	220

**Descriere****Execuție:**

Fără răcire interioară.

**Notă:**GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø exterior maxim $D_{max}$	93 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Număr de dinți Z	6
Ø tăișului $D_c$	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de aşchiere	MTC
Standard	Normă de fabricație
Tip produs	Freză frontală

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219848
--	--------