


**SEKT 1204 AFTN, HBM020, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Clasa articolului	22A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile din carbură, cu acoperire în strat de PVD, pentru prelucrarea diferitelor materiale. Materialul universal al tăișului permite lucrul în condiții de siguranță a procesului, în condiții de utilizare variabile. Aceste plăcuțe amovibile se caracterizează printr-un grad ridicat de rezistență la uzură și rezistență la rupere precum și prin posibilitatea de utilizare la prelucrarea umedă și la cea uscată.

Notă:

$a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Grosime plăcuță E	4,76 mm
Categorie	UNI
Avans f_z per dinte	0,08 - 0,40 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKT 1204 AFTN

Categorie	HBM020
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	4,76 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		