

**APPT 100308 PDSR, HBM020, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Clasa articolului	22A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile din carbură, cu acoperire în strat de PVD, pentru prelucrarea diferitelor materiale. Materialul universal al tăișului permite lucrul în condiții de siguranță a procesului, în condiții de utilizare variabile. Aceste plăcuțe amovibile se caracterizează printr-un grad ridicat de rezistență la uzură și rezistență la rupere precum și prin posibilitatea de utilizare la prelucrarea umedă și la cea uscată.

Notă:

$a_{p_{max}} = 4,8 \text{ mm}$.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	UNI
Avans f_z per dinte	0,12 - 0,27 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APPT 100308 PDSR

Categorie	HBM020
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,56 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		