



Chei inelare cu clichet izolate complet, Deschiderea cheii: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	614833 10
GTIN	4067263001959
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cromată. **Complet izolată până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Material:

Oțel crom-vanadiu.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	10 mm
Funcție clichet	da
Înălțimea capului H	12,2 mm
Ø inelului D	25,9 mm
Lungime cheie L	135 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	Cu izolație din plastic
Inel cotit	nu
Tip produs	Chei pentru șuruburi

