

HOLEX**Chei inelare cu clichet izolate complet, Deschiderea cheii: 24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614833 24
GTIN	4067263040712
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cromată. **Complet izolată până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Material:

Oțel crom-vanadiu.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	24 mm
Funcție clichet	da
Înălțimea capului H	20,3 mm
Ø inelului D	52,7 mm
Lungime cheie L	260 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	Cu izolație din plastic
Inel cotit	nu
Tip produs	Chei pentru șuruburi

