

Garant**RDHT 1003 MOFN pozitiv, HU7710, Tip: ALU****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212230 ALU |
| GTIN | 4045197303608 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Execuție:**

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,22 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHT 1003 MOFN

Tip: ALU

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------|
| Tip | ALU |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | RDHT 1003 MOFN |
| Materialul sculei | Carbură |
| Categorie | HU7710 |
| Avans f_z per dinte | 0,22 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo PI | recomandat | 400 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 300 m/min | N |
| Grafit, GRP, CRP | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |