

**Bit hexagonal, 3/8 inch izolate complet, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	637687 13
GTIN	4067263080428
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Cu izolație din material plastic **până la 1000 V** conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

**Standard:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Notă:**

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volți. În zona de siguranță pot fi combinate între ele numai sculele **complet izolate** (cod 637681 – 637689).

**Descriere tehnică**

Lungime	45 mm
Ø pe partea de antrenare	23,5 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Suprafață	cu izolație din material plastic
Cu profil AS-Drive	nu
Tip produs	Bit de cheie tubulară

