

**Bit hexagonal, 3/8 inch izolate complet, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 637687 15 |
| GTIN | 4067263080442 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Cu izolație din material plastic **până la 1000 V** conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volți. În zona de siguranță pot fi combinate între ele numai sculele **complet izolate** (cod 637681 – 637689).

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Lungime | 45 mm |
| Ø pe partea de antrenare | 26 mm |
| Deschiderea cheii | 15 mm |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală |
| Suprafață | cu izolație din material plastic |
| Cu profil AS-Drive | nu |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |

