



Suport de colț cu magnet permanent, Ferită



Date comandă

Numărul de comandă	085966
GTIN	2050000965388
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

Toate suprafețele laterale, inclusiv prisme, sunt magnetice. **Suprafețele prismatice sunt recomandate pentru material rotund.** Rezistent la temperaturi de până la maxim 200 °C.

Aplicație:

Pentru sprijinirea cu prindere dură, rigidă a componentelor rotunde (\varnothing țevii până la 76 mm) în diverse poziții ale unghiului.

Descriere tehnică

Grosime	43 mm
Forță de fixare nominală maximă	680 N
\varnothing maxim al țevii	76 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Greutate	1,65 kg
Lungime	184 mm
Înălțime	45 mm
Unghi prestabilit	45 grad

Materialul miezului magnetic

Ferită

Tip produs

Suport de colț cu magnet