



Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi, Tip: 72227561



Date comandă

Numărul de comandă	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi cu **rată înaltă de îndepărtare**. Ideală pentru **prelucrarea țevilor și a coturilor de țevă** – curățare, îndepărtarea decolorărilor, șlefuirea cordoanelor de sudură, pregătirea pentru lustruire și lustruirea de tip oglindă. Interval reglabil al turației pentru benzi de șlefuire, benzi de material abraziv și benzi de polizat. **Ghidare îmbunătățită a benzii**. Mașină de șlefuit pentru țevi pentru raze înguste, turație reglabilă fără trepte, pentru șlefuire, satinare și lustruire de oglindă.

Distanță minimă față de perete 50 mm.

Setul de pornire acoperă toate aplicațiile standard pentru țevi și coate: curățare, îndepărtarea stratului de oxizi la laminare și a zgârieturilor, șlefuirea formelor, cea mai bună satinare.

Avantaj:

- **Îndepărtarea eficientă a cusăturilor de sudură prin viteza optimă de tăiere a benzilor de șlefuit.**
- **Turație reglabilă fără trepte pentru șlefuirea, satinarea și lustruirea de oglindă a balustradelor deja asamblate.**
- **Benzile de șlefuit flexibile se adaptează optim chiar și la coturile înguste ale țevilor, rezultând astfel suprafețe fără protuberanțe.**
- **șlefuire periferică 360° în doar 2 pași de lucru.**
- **Role opționale reversibile, pentru când distanța față de perete este mică.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**
- **Rulmenți cu bile cu protecție împotriva prafului.**

Livrare:

- **Mașină de șlefuit pentru țevi FEIN RS 17-70 E.**

- **2×10 benzi de șlefuit 20×815 mm P120 / P180.**
- **2×10 benzi de șlefuit 40×815 mm P120 / P180.**
- **5 benzi neșesute 20×820 mm, foarte fine.**
- **1 valiză de scule.**

Notă:

Benzi de șlefuit abrazive găsiți începând de la Cod 558011.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea benzii	815 mm
Ø țeavă prelucrabil	8 - 80 mm
Blocaj contra repornirii	da
Greutate	4,64 kg
Lățimea benzii	20; 40 mm
Pornire lină	da
Denumirea producătorului	Set de pornire RS17-70 E
Interval de turație	2700 - 8500 min ⁻¹
Viteză maximă a benzii	9 - 27 mm/s
Lungimea cablului	4 m
Tensiune nominală	230 V
Putere absorbită	1700 W
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi