



Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi, Tip: 72227560



Date comandă

Numărul de comandă	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi cu **rată înaltă de îndepărtare**. Ideală pentru **prelucrarea țevilor și a coturilor de țeavă** – curățare, îndepărtarea decolorărilor, șlefuirea cordoanelor de sudură, pregătirea pentru lustruire și lustruirea de tip oglindă. Interval reglabil al turației pentru benzi de șlefuire, benzi de material abraziv și benzi de polizat. **Ghidare îmbunătățită a benzii**. Mașină de șlefuit pentru țevi pentru raze înguste, turație reglabilă fără trepte, pentru șlefuire, satinare și lustruire de oglindă.

Distanță minimă față de perete 50 mm.

Avantaj:

- **Îndepărtarea eficientă a cusăturilor de sudură prin viteza optimă de tăiere a benzilor de șlefuit.**
- **Turație reglabilă fără trepte pentru șlefuirea, satinarea și lustruirea de oglindă a balustradelor deja asamblate.**
- **Benzile de șlefuit flexibile se adaptează optim chiar și la coturile înguste ale țevilor, rezultând astfel suprafețe fără protuberanțe.**
- **șlefuire periferică 360° în doar 2 pași de lucru.**
- **Role opționale reversibile, pentru când distanța față de perete este mică.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**
- **Rulmenți cu bile cu protecție împotriva prafului.**

Livrare:

Mașină de șlefuit pentru țevi FEIN RS 17-70 E.

Livrare fără accesorii într-o cutie de carton.

Notă:

Benzi de șlefuit abrazive găsiți începând de la Cod 558011.

Descriere tehnică

Interval de turație	2700 - 8500 min ⁻¹
Pornire lină	da
Ø țeavă prelucrabil	8 - 80 mm
Putere absorbită	1700 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	230 V
Blocaj contra repornirii	da
Lungimea cablului	4 m
Lățimea benzii	20; 40 mm
Viteză maximă a benzii	9 - 27 mm/s
Greutate	4,64 kg
Denumirea producătorului	RS 17-70 E
Lungimea benzii	815 mm
Tip produs	Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi