

**Scară multifuncțională telescopică din 4 părți, Nr. de traverse: 4X6****Date comandă**

Numărul de comandă	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Scară rezemată, scară dublă și scară dublă cu trepte într-o singură scară. Înălțimea de lucru este reglabilă la toate variantele prin intervalul dintre trepte. Îmbinare trepte-montant prin intermediul bordurării de calitate foarte rezistente. Dimensiunea compactă de transport poate fi împinsă împreună pentru a economisi spațiu. Articulație cu lamele din aluminiu, de siguranță, ușor de utilizat, cu blocare automată. Reglare sigură a înălțimii prin intermediul a 4 mâneri de tragere din aluminiu turnat. Cu brațe rabatabile pentru utilizare ca scară rezemată în conformitate cu EN 131-1 (nu pentru dimensiunea 4 x 3). Poanetele pot fi rabatate în jos pentru transport sau atunci când sunt utilizate ca scară dublă pentru a economisi spațiu.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Greutate	22 kg
Lungime rabată	1,86 m
Înălțime de lucru scară dublă cca.	4,4 m

Adâncime rabatată	0,21 m
Execuția treptelor	Treaptă
Înălțime de lucru scară rezemată cca.	7,1 m
Lățime rabatată	0,78 m
Lungimea scării desfăcute	6,4 m
Număr de trepte	4x6
Standard	DIN EN 131-2
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară multifuncțională