

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Conținut (ml sau l): 200****Date comandă**

Numărul de comandă	088001 200
GTIN	4067263120568
Clasa articolului	01L

**Descriere****Execuție:**

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.

**Degresantul versatil** pentru curățarea rapidă de uleiuri, emulsii și grăsimi. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10. Butoi din plastic de 200 litri.

De asemenea, Flex Cleaner se recomandă pentru utilizarea care necesită conținut redus de spumă în echipamentele de curățat cu jet de înaltă presiune și în cele de curățat pardoseli, putându-se deci folosi în mod flexibil peste tot acolo unde este nedorită prezența spumei. În timpul curățării, la temperaturi de până la 75 °C, în special aluminiul și suprafețele de alamă sunt protejate împotriva pătrării. Datorită substanței de curățat, se obține o protecție temporară la coroziune. În cazul utilizării manuale, pulverizați substanța de curățare și după ce lăsați un timp să acționeze, ștergeți cu o lavetă. La utilizare în industria alimentară, după curățare, suprafața se clătește cu suficientă apă.

- **Nu necesită etichetare.**
- **Se utilizează manual și automat.**
- **Certificat NSF pentru domeniul alimentar.**
- **Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator și a pulverizatoarelor sub presiune.**

**Descriere tehnică**

Temperatură de depozitare	2 - 35 °C
Valoare pH	9
Conținut	200 l
Punct de fierbere	100 °C
Densitate	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Culoarea	transparent
Forma	lichid
Execuție	Butoi
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță universală de curățare