



Clichet reversibil, 3/8 inch, cu extractor izolate complet, Tip: 3/8



Date comandă

Numărul de comandă	637681 3/8
GTIN	4067263120711
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Cu izolație din material plastic **până la 1000 V** conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volți. În zona de siguranță pot fi combinate între ele numai sculele **complet izolate** (cod 637681 – 637689).

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală	200 mm
Suprafață	cu izolație din material plastic
Cu cap articulație	nu
Cu cap pivotant	nu
Cu funcție ciocan	nu
Cu QuickRelease	nu
Cap clichet detașabil de mâner	nu
mâner rotativ	nu

Extensibilă cu cursă fără trepte

nu

Tip produs

Clichet