

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 14X1****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 132845 14X1 |
| GTIN | 4067263161707 |
| Clasa articolului | 12H |

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 13 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|--------|
| Pătrat coadă □ | 9 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Pas filet | 1 mm |
| Adâncimea filetului | 42 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Ø Filet | 14 mm |
| Dimensiunea filetului | M14×1 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Standard | DIN 374 |
| Ø cozii D _s | 11 mm |
| Tip de filet | MF |
| Materialul sculei | HSS E |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Ø găurii de centrare | 13 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | B |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3xD la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 28 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 27 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 12 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 6 m/min | P |
| Ulei | recomandat | | |

Umiditate maximă

recomandat