



Magnet de ridicare a sarcinilor UL Plus, Sarcină portantă maximă (plan): 250kg



Date comandă

Numărul de comandă	085995 250
GTIN	
Clasa articolului	08P

Descriere

Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Verificarea preliminară a sarcinilor de ridicat cu ajutorul plăcii de siguranță garantează un factor de siguranță de 3:1.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Dimensiune F	218 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	60 mm
Dimensiune E	94 mm
Dimensiune G	40 mm

Dimensiune B	214 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	25 mm
Capacitate portantă minimă netedă	11 kg
Dimensiune A	155 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
Lungime maximă plană	1500 mm
Dimensiune C	92 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	100 kg
Dimensiune D	96 mm
Ø maxim rotund	300 mm
Greutate	11 kg
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor