

**X.LT...ER-D41, X500, Dimensiune plăcuță amovibilă: 06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221938 06
GTIN	4059782505988
Clasa articolului	28F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	06
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XPLT060308-ER-D41
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,37 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	X500
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,15 - 1 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		