


Garant**RDEX 1604 MOSN, HB7535, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	212305 INOX
GTIN	4045197303837
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDEX 1604 MOSN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7535
Avans f_z per dinte	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	175 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	175 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		