



MultiMaster MM 700 Max Top cu acumulator, Tip: 71293661



Date comandă

Numărul de comandă	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Sculă multifuncțională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere și renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal și plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveți acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.

Livrare:

Set de accesorii din 60 piese, încărcător, 2x acumulator AMPSHARE Li-Ion (18 V / 4 Ah), dispozitiv de aspirare, L-BOXX. 2x pânză de ferăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2x pânză de ferăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1x pânză de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1x pânză de ferăstrău segmentată, din carbură, 1x rașpel din carbură (formă triunghiulară), 1x șpaclu, 1x tăiș, formă de ciupercă, 1x multităiș, 1x placă

de șlefuire perforată, câte 10× disc abraziv (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspirație, 1× încărcător rapid GAL 1880 CV, 2× pachet de acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah), 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136).

Notă:

Acumulatorile potrivite se găsesc la nr. 073851 – 073858.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 2,0 grad
Denumirea producătorului	AMM 700 Max TOP
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluse	2
Număr oscilații	10000 - 19500 min ⁻¹
Sistem de prindere	StarlockMax
Greutate	1,8 kg
Capacitate acumulator	4 Ah
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Oscilatoare

Accesorii

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077828 90
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077865 90
Pânză de ferăstrău, bimetale HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077838 100
Pânză de ferăstrău, complet din HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077835 85

Set de pornire cu acumulator Tip 92604323	073832 92604323
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, lemn + metal 6 buc. Execuție SET	077848 SET
Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant Lățime de tăiere 44 mm	077885 44
Pânză de ferăstrău E-Cut, Carbide-Pro Lățime de tăiere 35 mm	077891 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetald, Long-Life Lățime de tăiere 42 mm	077884 42
Pânză de ferăstrău, bimetald HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077839 85
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077867 90
Set de pornire cu acumulator Tip 92604324	073832 92604324
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, 5 buc. Lățime de tăiere 35 mm	077840 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant, prindere SLP Lățime de tăiere 35 mm	077849 35
Set de pornire cu acumulator Tip 92604325	073832 92604325
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077830 75
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard Lățime de tăiere 65 mm	077844 65
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 35 mm	077870 35
Pânză de ferăstrău, bimetald HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077839 100
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetald, Universal Lățime de tăiere 44 mm	077856 44
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard Lățime de tăiere 35 mm	077844 35
Pânză de ferăstrău segmentată, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077836 85
	077857 30

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetă, Fine Lățime de tăiere 30 mm

Rașpel din carbură, formă triunghiulară

077888

MultiMaster MM 700 Max TopAcumulator Tip 71293462

077805 71293462

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077868 90

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077829 90

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetă, Long-Life Lățime de tăiere 32 mm

077884 32

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetă, Precision Lățime de tăiere 35 mm

077850 35

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetă, Long-Life Lățime de tăiere 20 mm

077847 20

Pânză de ferăstrău E-Cut, carbură, prindere SLP Lățime de tăiere 35 mm

077858 35

Pânză de ferăstrău segmentată, bimetă HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm

077827 100

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077830 90

Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant, 1,2 mm

077887

Pânză de ferăstrău, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm

077834 85

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm

077867 75

Pânză de ferăstrău E-Cut, Carbide Pro Lățime de tăiere 35 mm

077893 35

Pânză de ferăstrău, bimetă HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm

077838 85

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, 5 buc. Lățime de tăiere 65 mm

077840 65

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm

077865 75

Set de pânze de ferăstrău E-Cut, MiniCut3 buc. Execuție SET

077859 SET

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 50 mm

077870 50

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm

077829 75