



## MultiMaster AMM 500 Plus Top cu acumulator, Tip: 71293861



### Date comandă

Numărul de comandă	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Sculă multifuncțională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere și renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului și metalului, șlefuire, desprinderea gresiei și faianței și multe altele.

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

#### Livrare:

Set de accesorii din 30 piese, dispozitiv de aspirare și I-BOXX.

Inclusiv încărcător și 2x acumulator AMPShare Li-Ion (18 V / 4 Ah). 1x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1x pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1x pânză de ferăstrău din carbură (Ø 75 mm), 1x rașpel din carbură (formă triunghiulară), 1x șpaclu, 1x placă de șlefuire perforată, câte 5x disc abraziv perforat (K 60, 80, 120, 180), 1x dispozitiv de aspirație, 1x încărcător rapid GAL 1880 CV, 2x pachet de acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah), 1x geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136).

#### Notă:

Acumulatorile potrivite se găsesc la nr. 073851 – 073858.

## Descriere tehnică

Sistem de prindere	Starlock, Starlock Plus
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,8 kg
Număr oscilații	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de acumulatori incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	4 Ah
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 1,7 grad
Denumirea producătorului	AMM 500 PLUS TOP
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Oscilatoare

## Accesorii

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077865 90
Pânză de ferăstrău, bimetal HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077839 100
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, MiniCut3 buc. Execuție SET	077859 SET
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077829 75
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077868 90
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077829 90

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077867 90
Pânză de ferăstrău, complet din HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077835 85
Pânză de ferăstrău, bimetă HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077838 100
Pânză de ferăstrău segmentată, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077836 85
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077830 75
Pânză de ferăstrău, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077834 85
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077867 75
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, lemn + metal 6 buc. Execuție SET	077848 SET
Pânză de ferăstrău, bimetă HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077839 85
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077830 90
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077828 90
Pânză de ferăstrău segmentată, bimetă HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077827 100
Pânză de ferăstrău, bimetă HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077838 85
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077865 75