

HOLEX**Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094213 8 |
| GTIN | 4067263202493 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănușă de asamblare HOLEX Basic. Deosebit de ușoară și flexibilă, cu strat de acoperire din PU rezistent. Adecvată pentru lucrul în medii de lucru uscate. Sensibilitate tactilă bună și sensibilitate ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Ambalaj ecologic, 100 % fără plastic. Aceste mănuși pot fi îndepărtate numai într-o unitate completă de ambalare (VPE) sau într-un multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Mărimea mănușilor | 8 |
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |

| | |
|--------------------------------|--|
| EN 388 | 3121X |
| Material de suport | Poliester |
| Strat de acoperire | PU |
| VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Culoarea | negru |
| Tehnologie de tricotat | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |