

**Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094213 9
GTIN	4067263202509
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

**Mănușă de asamblare HOLEX Basic.** Deosebit de ușoară și flexibilă, cu strat de acoperire din PU rezistent. Adecvată pentru lucrul în medii de lucru uscate. Sensibilitate tactilă bună și sensibilitate ridicată.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Ambalaj ecologic, 100 % fără plastic. Aceste mănuși pot fi îndepărtate numai într-o unitate completă de ambalare (VPE) sau într-un multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	9
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică

EN 388	3121X
Material de suport	Poliester
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru
Tehnologie de tricotat	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale