

**Garant****RDHT 1604 MOFN pozitiv, HU7710, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,4 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHT 1604 MOFN

Tip: ALU

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHT 1604 MOFN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HU7710
Avans $f_z$ per dinte	0,4 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	400 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	300 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		