



## Pompă pentru butoi, pentru chimie, Tip: SET



### Date comandă

Numărul de comandă

084357 SET

GTIN

4024937413081

Clasa articolului

08H

### Descriere

#### Execuție:

Pompă manuală pentru chimie, din PP cu garnituri din Viton®. Țeavă telescopică de aspirație, 3 piese, lungimi de 320, 700 și 980 mm pentru recipiente de 25 l, 50 l și 60 l precum și pentru butoaie de 200 l, pentru transportul, printre altele, al agenților de curățare, al bazelor și al degresorilor.

Se recomandă pentru:

- **AdBlue®**
- **Medii puțin agresive**
- **Apă**
- **Soluții de curățat geamuri**
- **Agenți de dezinfectare pe bază de etanol și izopropanol**
- **Baze**
- **Solvenți/Degresori**
- **Apă distilată**
- **Uleiuri de cofraj**
- **Agenți de curățare**
- **Erbicide, pesticide**

**Livrare:**

Pompă manuală pentru chimie, din polipropilenă cu garnituri din Viton®, 1× furtun PVC de 3 m cu cioc, 2× adaptor (G2 inch i × 2 inch pentru pas grosier Mauser și adaptor Tri-Sure 2 inch).

## Descriere tehnică

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Denumirea producătorului       | HP-05/25-200       |
| Capacitate de pompare pe cursă | 0,5 l              |
| Tip produs                     | Pompă pentru butoi |