

Yale

Palan UNO plus A cu lanț din oțel rotund, Capacitate portantă: 0,75t



Date comandă

Numărul de comandă	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Construcție robustă din tablă de oțel cu formă compactă. **Deblocarea lanțului** cu funcționare ușoară. Ghidaj de lanț pentru o desfășurare a lanțului fără probleme.

Aplicație:

Aparat multifuncțional standard pentru utilizarea ușoară, multilaterală.

Notă:

La principiul de funcționare al **frânei cu presiunea pe filet**, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină și de aceea este proporțională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menținută în siguranță în orice poziție, iar pentru coborâre trebuie depășită diferența dintre momentul de frânare și cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncționale Yale sunt echipate în acest scop.

Deblocarea automată a lanțului permite **limitarea rapidă** fără sarcină, iar la acțiunea sarcinii, **frâna cu presiunea sarcinii pe filet** se închide din nou automat, iar sarcina este ținută în siguranță.

Cuplajul cu fricțiune (opțional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii și prelungește astfel durabilitatea aparatului de ridicare.

ATEX model disponibil la cerere

Descriere tehnică

Deblocarea lanțului	da
Capacitate portantă	750 kg
Forța de ridicare la sarcină nominală	22 daN
Material carcasă	Tablă de oțel
Număr șiruri de lanț	1
Înălțimea cursei normale	1,5 m
Capacitate portantă t	0,75 t
Greutate	6,3 kg
Tip produs	Palan / palan cu lanț