

**HOLEX****Reflector tip baghetă cu acumulator și LED-uri, Lungime: 220mm****Date comandă**

Numărul de comandă	081564 220
GTIN	4067263252566
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Lumini de lucru pliabile și subțiri cu baterie cu LED-uri, cu **trei opțiuni de iluminare**. Pot fi utilizate în multe aplicații datorită designului subțire și a celor doi magneti.

- **Un spot luminos și două lumini principale.**
- **Lumina principală din față poate fi reglată în 2 niveluri de lumină.**
- **Se pliază la 180°.**
- **Nivelul de încărcare este întotdeauna vizibil prin intermediul afișajului LED.**

**Funcționare:**

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Livrare:**

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.

**Descriere tehnică**

Clasă de protecție IP	IP 20
Greutate	61 g

Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Corpuri de iluminat	Modul LED
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos	50 - 100 lm
Durata de iluminare	3 - 6 h
Lățimea totală	30 mm
Tip produs	Lampă de inspectare