

**Bit de tarod, vaporizat, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	130992 M10
GTIN	4067263295877
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:**

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Descriere tehnică

Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Normă pentru filet	DIN 13
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Ø de degajare D ₁	7 mm
Forma conului de atac	B
Pas filet	1,5 mm
Lungimea totală L	41 mm
Standard	Normă de fabricație
Direcție de tăiere	pe dreapta
Lungimea tăișului L _c	21 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tip produs	Bit de tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		