



Bit de tarod, vaporizat, M: M5



Date comandă

Numărul de comandă	130992 M5
GTIN	4067263295846
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	36 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Normă pentru filet	DIN 13
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Ø de degajare D ₁	3,8 mm
Standard	Normă de fabricație
Lungimea tăișului L _c	16 mm
Forma conului de atac	B
Pas filet	0,8 mm
Ø găurii de centrare	4,2 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tip produs	Bit de tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		