


Garant**RDMW 1604 MOTN, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDMW 1604 MOTN

Tip: UNI

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDMW 1604 MOTN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7520
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	210 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	240 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		