

**Bandă adezivă cu țesătură, gri, Tip: 48X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesa® 74662 duct tape prezintă o forță de aderență excepțională, inclusiv pe suprafețe abrazive și cu praf. Este rezistentă la apă, suplă și flexibilă. Ideală pentru etanșarea țevilor și a conductelor, precum și pentru lucrări de curățare sau de zidărie. Se poate rupe ușor cu mâna longitudinal și transversal.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Dimensiune nouă: Benzile tesa de țesătură 74662 sunt cu 2 mm mai late (50×50)!

Descriere tehnică

Tip de bandă adezivă	unilateral
Utilizare	Împachetare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Legare

Utilizare	Fixare
Utilizare	Lipire
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	posibilitate de rupere cu mâna
Particularitate	impermeabil
umiditate depozitare	50 - 70 %
Lățime	50 mm
Rezistent la temperaturi de până la	60 °C
Material de suport	Film PE
Capacitate de întindere	19 %
Lungime	50 m
Forță de lipire pe oțel	0,44 N/mm
Culoarea	gri
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Finețea țesăturii	27 mesh
Adeziv	Cauciuc de sinteză
Rezistență la rupere	3 N/mm
Grosime	0,215 mm
Cu căptușeală	nu
Denumirea producătorului	bandă adezivă 74662
Caracteristici nume produs	gri
Tip produs	Bandă adezivă