



MultiMaster AMM 500 Plus Top Versiune 0, Tip: 71293863



Date comandă

Numărul de comandă	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Sculă multifuncțională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere și renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului și metalului, șlefuire, desprinderea gresiei și faianței și multe altele.

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Livrare:

1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (Ø 75 mm), 1× rașpel din carbură (triunghiular), 1× șpaclu, 1× placă de șlefuit perforată, câte 5× disc abraziv perforat (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspirație, 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136). Versiunea 0 (fără acumulator).

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073834 – 073845.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	AMM 500 PLUS TOP
Greutate	1,8 kg
Număr oscilații	11000 - 18500 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 1,7 grad
Alimentare cu energie	Cu baterii
Sistem de prindere	Starlock, Starlock Plus
Număr de acumulatori incluse	0
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Tip produs	Oscilatoare

Accesorii

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077829 75
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077867 75
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077867 90
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077830 75
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077865 75
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077829 90
Pânză de ferăstrău, bimetale HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077839 85

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077830 90
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077865 90
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077868 90
Pânză de ferăstrău segmentată, bimetel HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077827 100
Pânză de ferăstrău, complet din HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077835 85
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, lemn + metal 6 buc. Execuție SET	077848 SET
Pânză de ferăstrău, bimetel HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077839 100
Pânză de ferăstrău segmentată, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077836 85
Pânză de ferăstrău, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077834 85
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077828 90
Pânză de ferăstrău, bimetel HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077838 100
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, MiniCut 3 buc. Execuție SET	077859 SET
Pânză de ferăstrău, bimetel HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077838 85