


**SOMT....20ER-LD, CA6535, Tip: 10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	222084 10
GTIN	4960664708277
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

**Aplicație:**

**Geometria LD** este recomandată și pentru adâncimi de așchiere mari ( $a_{p,max} = 5$  mm) la un avans moderat.

Nu o folosiți pentru frezări elicoidale, în adâncime și pe contur, sau la pereți abrupti.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,03 – 1,2 mm
Tip	S
Rază de programare la $a_{p,max}$	3,5 mm
Rază la colț	2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT100420ER-LD
Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Inconel	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		