


SOMT....20ER-GM, CA6535, Tip: 10

Date comandă

Numărul de comandă	222076 10
GTIN	4960664708260
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

Aplicație:

Geometria GM (orientată pe suprafață) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,5 – 1,2 mm
Tip	S
Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Rază la colț	2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT140520ER-GM

Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Inconel	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		