

**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 48****Date comandă**

Numărul de comandă	232255 48
GTIN	4045197592545
Clasa articolului	22G

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară. **Cu tăiș drept.**

**Notă:**

Reduceți valorile pentru avans  $f$  cu 5% și valorile  $v_c$  cu 10%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți  $Z$ : 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 422,3 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 40 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

**Descriere tehnică**

Lungime utilă $L_1$	422,3 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$	40 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lungimea cozii $L_s$	70 mm
Număr de dinți $Z$	2
Execuție	8×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600