

HOLEX**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 13****Date comandă**

Numărul de comandă	232250 13
GTIN	4045197589040
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mmLungime utilă L_1 : 63,5 mm \varnothing cozii D_s : 20 mmLungimea cozii L_s : 50 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX8

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	63,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX8
Interval $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
\varnothing cozii D_s	20 mm
Lungimea cozii L_s	50 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
---	------------

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
---	------------