

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 3xD, Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	232258 12
GTIN	4045197658425
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:****Cu tăiș drept.****Notă:**

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 31,8 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	31,8 mm
Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX7
Dimensiune con Morse CM	2
Număr de dinți Z	2
Execuție	3xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat
0,6 Nm

211750 0,6

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX7

232990 TX7