



Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 18



Date comandă

Numărul de comandă	232250 18
GTIN	4045197589057
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lungime utilă L_1 : 168,3 mm

\varnothing cozii D_s : 25 mm

Lungimea cozii L_s : 56 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX9
\varnothing cozii D_s	25 mm
Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Lungime utilă L_1	168,3 mm
Lungimea cozii L_s	56 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2