



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 5×D, Tip: 36



Date comandă

Numărul de comandă	232260 36
GTIN	4045197592590
Clasa articolului	22G

Descriere

Notă:

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lungime utilă L_1 : 209,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungime utilă L_1	209,5 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600