


**SOMT.....ER-FL, PR1535, Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	222088 10
GTIN	4960664708192
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

**Aplicație:**

**Geometria FL** (orientată către suprafață) este prima alegere la degroșarea pe mașini de mică putere.

Nu o folosiți pentru frezări elicoidale, în adâncime și pe contur, sau la pereți abrupti.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,5 – 1,8 mm
Tip	INOX
Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Rază la colț	2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT140520ER-FL
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		