



Magnet de ridicare a sarcinilor UL Plus, Sarcină portantă maximă (plan): 500kg



Date comandă

Numărul de comandă

085995 500

GTIN

Clasa articolului

08P

Descriere

Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați certificatul de verificare).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Verificarea preliminară a sarcinilor de ridicat cu ajutorul plăcii de siguranță garantează un factor de siguranță de 3:1.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Ø maxim rotund: 400 mm

Lungime maximă plană: 1500 mm

Grosime minimă a peretelui materialului neted: 30 mm

Grosime minimă a peretelui materialului rotund: 60 mm

Dimensiune A: 224 mm

Dimensiune B: 300 mm

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului rotund	60 mm
Dimensiune E	123 mm
Capacitate portantă minimă netedă	10 kg
Grosime minimă a peretelui materialului neted	30 mm
Dimensiune F	266 mm
Dimensiune C	122 mm
Dimensiune B	300 mm
Dimensiune A	224 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	200 kg
Ø maxim rotund	400 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Dimensiune D	128 mm
Capacitate portantă maximă	500 kg
Greutate	27 kg
Dimensiune G	49 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor