

HOLEX
Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 25

Date comandă

Numărul de comandă	232250 25
GTIN	4045197589064
Clasa articolului	22G

Descriere
Execuție:

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 187,3 mm

\varnothing cozii D_s : 32 mm

Lungimea cozii L_s : 60 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Lungime utilă L_1	187,3 mm
\varnothing cozii D_s	32 mm
Lungimea cozii L_s	60 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
--	-------------

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
---	-------------

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9
---	------------

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
--	-----------

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600
---	-------------