

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 5×D, Tip: 48****Date comandă**

Numărul de comandă	232260 48
GTIN	4045197592606
Clasa articolului	22G

Descriere**Notă:**

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lungime utilă L_1 : 231,8 mm

Dimensiune con Morse CM: 5

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	231,8 mm
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Dimensiune con Morse CM	5
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600