



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8xD, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	232265 12
GTIN	4045197592613
Clasa articolului	22G

Descriere

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

343000-343530.

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 111,1 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	111,1 mm
Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX7
Dimensiune con Morse CM	2
Număr de dinți Z	2
Execuție	8xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX7	232990 TX7
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
