

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 3×D, Tip: 18****Date comandă**

Numărul de comandă	232258 18
GTIN	4045197658449
Clasa articolului	22G

**Descriere****Execuție:****Cu tăiș drept.****Notă:**

Pentru reducerii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval Ø D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 69,8 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

**Descriere tehnică**

Șuruburi de strângere	232990 TX9
Interval Ø D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	69,8 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Număr de dinți Z	2
Execuție	3×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2