

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	8 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungimea totală L	125 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	AH08K SCLCR/L06
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500