

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH08K SCLCR/L06
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	7 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Decalaj central L ₃	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungime activă L ₁	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500